

TECHNISCHE MITTEILUNG ✓

- Muster: HB-23/2400
- Gegenstand: Neufestlegung der max. QR-Ausschläge und Toleranzen
- Betroffen:
- Alle HB-23/2400 von Werk-Nr. 23005 bis 23009 einschließlich
 - Serienmäßig ab 23010
- Dringlichkeit: vor dem nächsten Fluo
- Maßnahmen:
- Die QR-Ausschläge sind auf folgende Werte zu kontrollieren bzw. einzustellen:
nach oben $105 \begin{matrix} + 5 \\ - 10 \end{matrix}$ mm
 - nach unten 55 ± 5 mm bei R = 320 mm
 - Die Flug- und Wartungshandbücher, Ausgabe November 1985, sind gegen die mitgelieferten Fluo- und Wartungshandbücher, Ausgabe Jänner 1986, zu tauschen.
- Gewicht und Schwerpunktlage: kein Einfluß
- Hinweise: Die Durchführung der TM ist im Bordbuch durch einen Luftfahrzeugwart zu bestätigen.

Haid, 27. Jänner 1986



Diese Technische Mitteilung wurde vom BAZ am 06. März 1986 anerkannt.

